

品番：EA930AF-34

品名：500g ボンドコーク(内装用/ブラウン)



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/03 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1483ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒドの放出量が、  
通常の塗料よりも少ないことを示す評価です。  
ホルムアルデヒドの放出量が少なくなることで、  
室内の空気環境がよくなり、健康被害のリスクが低くなります。

## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#05813
商品名	スーパージョイントX	内容量	500g
カラー	ブラウン	標準塗布量	60~70m/本 (口径2mm)
硬化時間	24時間	使用温度範囲	常温

アクリル樹脂系

ノンブリードタイプ

ツヤ消しで目立たない仕上がり

フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。

防カビ剤入り

JAIA F☆☆☆☆取得品

JAIA 4VOC基準適合品

【主な使用用途】

- ・壁紙のはがれ防止
- ・天井、壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング
- ・下地のすき間、凹凸補修

※石材、ガラスまわりには使用不可

※壁紙、表面コーティング剤、塗料などの種類によって付着性が悪いものがあるので、あらかじめ確認の上、使用してください。

※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。  
完全硬化時間とは異なります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.