

品番：EA930AH-11A

品名：85ml シリコンシーラント(自動車用・黒)



販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 08:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



耐油・耐燃料性に優れています

#### 仕様

商品名	Black seal	内容量	85ml
耐化学物質	グリース、オイル	色	黒
仕様	チューブ	用途	エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等
使用温度範囲	-60~280℃(一時的300℃)	硬化時間	24時間(2~3mm厚)
作業温度範囲	5~35℃	硬度(ショアーA)	30
破断伸び率	約500%	引裂抵抗	4.0N/mm <sup>2</sup>

スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に

耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。

耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。

ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。

#### 代替品

品番	EA930AH-11B
コメント	変更点: 保存期間など



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.