

品番：EA930AH-11B

品名：85ml シリコンシーラント(自動車用・黒)



販売価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/30 08:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

商品名	Black seal	内容量	85ml
耐化学物質	グリース、オイル	色	黒
仕様	チューブ	用途	エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等
使用温度範囲	-60~280℃(2時間300℃まで)	指触乾燥時間	7分
硬化時間	24時間(2~3mm厚)	作業温度範囲	5~35℃
硬度(ショアーA)	30±5	破断伸び率	約500%
引裂抵抗	2.2N/m ^{mm}	隙間充填量	最大5mm
スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に			
耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。			
耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。			
ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

