

品番 : EA930AM-40

品名 : 333ml 内装部材用接着剤



販売価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/02/15 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



F★★★★とは
機器部品等により取付けられたホルムアルデヒド発泡樹脂等の内部構造が古の遊び多いほど効率が少くなります。特に大きなものでは、使用する際は必ずご注意ください。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#57780
内容量	333ml	使用温度範囲	5~35°C
色	白	可使時間	10分(23°C)
硬化時間	30分(23°C)	完全硬化時間	24~48時間(23°C)
主成分	変成シリコン樹脂系	用途	幅木、廻り縁、キッチンパネル、腰壁、窓額縁の固定、上がりかまち、見切り等の内装部材のはめ込み、各種内装用化粧材の接着
適用材質	木材、プラスチック、無機質ボード類、金属、石材など		

作業効率の良い、速硬化型です。(ハイセッティング)

多くの素材に優れた接着性を発揮します。

硬化後も高い弾力性を保ち、振動・衝撃や、素材同士間の膨張・収縮応力を吸収します。

無溶剤の高粘度マスチック型

凹凸面の充てん接着もできます。

F★★★★取得

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.