

品番：EA930AN-26A

品名：330ml シリコンシーラント(ブラック/10本)



販売価格	7,650円(税抜) / 8,415円(税込)		
カタログ価格	7,650円(税抜) / 8,415円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/20 20:55現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1457ページ		



F☆☆☆☆☆とは
建築基準法により認められた市販のシリコン系シーラントの最高等級です。
劣化の遅いほど耐久性能が優れます。
F☆☆☆☆は最も劣化の遅い等級であり、使用環境に最も適しています。

仕様

メーカー	セメダイン	型番	8060プロ
用途	サッシ・ガラス・配管回りなどのシールに	内容量	330ml
標準塗布量	・目地巾5mm×深さ5mm:約12m ・目地巾10mm×深さ10mm:約3m	使用温度範囲	-50~150℃
耐熱温度範囲	-40~150℃	硬化時間	24時間
指触乾燥時間	6分(23℃)	主成分	シリコン系シーリング材
密度	1.02g/cm ³	色	ブラック
入数	10本		

一成分形シリコン系弾性シーリング材

耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。

建築内外装、ガラス回り、配管回り等に最適です。

施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。

一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。

高モジュラス、脱オキシムタイプ

JIS A 5758

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.