

品番：EA930AN-32A

品名：330ml シリコンシーラント(多用途低臭/ライトグレー)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,300円(税抜) / 1,430円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,300円(税抜) / 1,430円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 13 (2026/05/03 03:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1457ページ                       |      |   |



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により取付けられたアルミ・ステンレス等の腐食防止に有効な塗料です。  
劣化の少ない長寿命の塗料です。  
劣化の少ない長寿命の塗料です。

## 仕様

|        |   |        |             |
|--------|---|--------|-------------|
| メーカー   | セメダイン   | 型番     | 8051N       |
| 用途     | ポリカーボネートやアクリル、ガルバリウム鋼板、フッ素鋼板といったプラスチックや金属の目地シール・接着に | 内容量    | 330ml       |
| 標準塗布量  | ・目地巾5mm×深さ5mm:約12m<br>・目地巾10mm×深さ10mm:約3m           | 使用温度範囲 | -40~130℃    |
| 耐熱温度範囲 | -40~120℃  | 硬化時間   | 24時間        |
| 指触乾燥時間 | 20分(23℃)  | 主成分    | シリコン系シーリング材 |
| 密度     | 1.45g/cm <sup>3</sup>                               | カラー    | ライトグレー      |

一成分形シリコン系弾性シーリング材

脱アルコールタイプ

耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。

防カビ剤が配合されており、カビが発生しやすい目地のシールに最適です。

施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。

一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。

強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。

プラスチックに良好な接着性を示します。

MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。

高モジュラス

JSIA F☆☆☆☆

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.