

品番：EA930AN-32A

品名：330ml シリコンシーラント(多用途低臭/ライトグレー)



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/20 23:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたアルミ・ステンレス等の腐食防止に有効な塗料です。
劣化が早いほど耐用年数が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も劣化が早い塗料です。

仕様

メーカー	セメダイン	型番	8051N
用途	ポリカーボネートやアクリル、ガルバリウム鋼板、フッ素鋼板といったプラスチックや金属の目地シール・接着に	内容量	330ml
標準塗布量	・目地巾5mm×深さ5mm:約12m ・目地巾10mm×深さ10mm:約3m	使用温度範囲	-40~130℃
耐熱温度範囲	-40~120℃	硬化時間	24時間
指触乾燥時間	20分(23℃)	主成分	シリコン系シーリング材
密度	1.45g/cm ³	カラー	ライトグレー

一成分形シリコン系弾性シーリング材

脱アルコールタイプ

耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。

防カビ剤が配合されており、カビが発生しやすい目地のシールに最適です。

施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。

一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。

強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。

プラスチックに良好な接着性を示します。

MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。

高モジュラス

JSIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.