

品番 : EA930AN-32A

品名 : 330ml シリコーンシーラント(多用途低臭/ライトグレー)



販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/17 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1507ページ		



仕様

メーカー	セメダイン	型番	8051N
用途	ポリカーボネートやアクリル、ガルバリウム鋼板、フッ素鋼板といったプラスチックや金属の目地シール・接着に	内容量	330ml
標準塗布量	・目地巾5mm×深さ5mm:約12m ・目地巾10mm×深さ10mm:約3m	使用温度範囲	-40~130°C
耐熱温度範囲	-40~120°C	硬化時間	24時間
指触乾燥時間	20分(23°C)	主成分	シリコーン系シーリング材
密度	1.45g/cm3	カラー	ライトグレー

一成分形シリコーン系弾性シーリング材

脱アルコールタイプ

耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。

防カビ剤が配合されており、カビが発生しやすい目地のシールに最適です。

施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。

一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。

強靭で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。

プラスチックに良好な接着性を示します。

MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。

高モジュラス

JSIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.