

品番：EA930AN-3A

品名：330ml シリコンシーラント(防カビ剤入り・アイボリー/10本)



販売価格	7,930円(税抜) / 8,723円(税込)		
カタログ価格	7,930円(税抜) / 8,723円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 03:42現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1457ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。  
ホルムアルデヒド放散が少なく、健康被害が心配ありません。  
また、ホルムアルデヒド放散が少ないため、使用箇所が広がります。

## 仕様

メーカー	セメダイン	型番	8070プロ
用途	浴室・台所・洗面所まわりの防水シールに	内容量	330ml
標準塗布量	・目地巾5mm×深さ5mmの場合:約12m ・目地巾10mm×深さ10mmの場合:約3m	使用温度範囲	-50~150℃
耐熱温度範囲	-40~150℃	硬化時間	24時間
指触乾燥時間	6分(23℃)	主成分	シリコン系シーリング材
密度	1.02g/cm <sup>3</sup>	色	アイボリー
入数	10本		

一成分形シリコン系弾性シーリング材

耐水性、耐熱性、耐候性

防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適です。

施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。

一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。

高モジュラス、脱オキシムタイプ

JIS A 5758

JSIA F☆☆☆☆

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.