

品番：EA930AN-47A

品名：330ml シリコンシーラント(ダークブラウン/1本)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 800円(税抜) / 880円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 800円(税抜) / 880円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/06/20 20:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1457ページ                       |      |   |



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により取付けられたアルミ・ステンレス製で、  
劣化が多いほど数値が少なくなります。  
劣化が少ないほど、使用性能が向上します。

## 仕様

|        |   |        |             |
|--------|---|--------|-------------|
| メーカー   | セメダイン                                     | 型番     | 8060プロ      |
| 用途     | サッシ・ガラス・配管回りなどのシールに                       | 内容量    | 330ml       |
| 標準塗布量  | ・目地巾5mm×深さ5mm:約12m<br>・目地巾10mm×深さ10mm:約3m | 使用温度範囲 | -50~150℃    |
| 耐熱温度範囲 | -40~150℃                                  | 硬化時間   | 24時間        |
| 指触乾燥時間 | 6分(23℃)                                   | 主成分    | シリコン系シーリング材 |
| 密度     | 1.02g/cm <sup>3</sup>                     | 色      | ダークブラウン     |
| 入数     | 1本  |        |             |

一成分形シリコン系弾性シーリング材

耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。

建築内外装、ガラス回り、配管回り等に最適です。

施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。

一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。

高モジュラス、脱オキシムタイプ

JIS A 5758

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.