

品番：EA930AN-4A

品名：330ml シリコンシーラント(防カビ剤入り・グレー/10本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,930円(税抜) / 8,723円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,930円(税抜) / 8,723円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/20 22:21現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1457ページ | | |



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。
ホルムアルデヒド放散が少なく、健康被害の心配が少ないです。
F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒド放散が最も少ない等級です。

仕様

| | | | |
|--------|---|--------|-------------|
| メーカー | セメダイン | 型番 | 8070プロ |
| 用途 | 浴室・台所・洗面所まわりの防水シートに | 内容量 | 330ml |
| 標準塗布量 | ・目地巾5mm×深さ5mmの場合:約12m ・目地巾10mm×深さ10mmの場合:約3m | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
| 耐熱温度範囲 | -40~150℃ | 硬化時間 | 24時間 |
| 指触乾燥時間 | 6分(23℃) | 主成分 | シリコン系シーリング材 |
| 密度 | 1.02g/cm ³ | 色 | グレー |
| 入数 | 10本 | | |

一成分形シリコン系弾性シーリング材

耐水性、耐熱性、耐候性

防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適です。

施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。

一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。

高モジュラス、脱オキシムタイプ

JIS A 5758

JSIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.