

品番：EA930AN-55

品名：333ml 変成シリコン(ブラック)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/27 23:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたアルミ・ステンレス等の腐食防止に有効なシリコン系シーリング材です。
劣化が早いほど耐用年数が少なくなります。
劣化防止には適切な施工・使用が重要です。

仕様

メーカー	セメダイン	商品名	POSシール
用途	内外壁の各種目地のシールなどに	内容量	333ml
カラー	ブラック	標準塗布量	目地巾10mm×深さ10mm:約3m
使用温度範囲	-40~90℃	耐熱温度範囲	-30~90℃(硬化後)
完全硬化時間	24時間	硬化時間	90分(23℃)
可使時間	30分	成分	一成分変成シリコン系シーリング材
密度	1.39g/cm ³	サイズ	φ51×320mm
重量	520g	入数	1本

耐熱・耐寒・耐候性に優れ、シールした上から塗装ができます。

長期間ヒビ割れしません。

広範囲の下地剤への接着性に優れ、耐久性に優れています。

塩ビ鋼板をはじめ多くの被着体に対して良好な接着性を示します。

カビの発生が少なく(防カビ剤配合)、撥水汚染(しみ出し)が少ないタイプです。

シリコン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。

シリコン系シーリング材は低分子のシリコン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。

中モジュラス

JSIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.