

品番：EA930AN-61

品名：333ml 変成シリコーン(ホワイト/10本)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 11,200円(税抜)／12,320円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 11,200円(税抜)／12,320円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/27 23:41現在) |      |    |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1457ページ                      |      |    |



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散係数です。  
この値が多いほど放散が少なくなります。  
F☆☆☆☆は最も少ない値、室内空気環境が最も優れています。

仕様

|        |                 |        |                    |
|--------|-----------------|--------|--------------------|
| メーカー   | セメダイン           | 商品名    | POSシール             |
| 用途     | 内外壁の各種目地のシールなどに | 内容量    | 333ml              |
| カラー    | ホワイト            | 標準塗布量  | 目地巾10mm×深さ10mm:約3m |
| 使用温度範囲 | −40〜90℃         | 耐熱温度範囲 | −30〜90℃(硬化後)       |
| 完全硬化時間 | 24時間            | 硬化時間   | 90分(23℃)           |
| 可使時間   | 30分             | 成分     | 一成分形変成シリコーン系シーリング材 |
| 密度     | 1.39g/cm3       | サイズ    | φ51×320mm          |
| 重量     | 520g            | 入数     | 10本                |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 耐熱・耐寒・耐候性に優れ、シールした上から塗装ができます。                                            |
| 長期間ヒビ割れしません。                                                             |
| 広範囲の下地剤への接着性に優れ、耐久性に優れています。                                              |
| 塩ビ鋼板をはじめ多くの被着体に対して良好な接着性を示します。                                           |
| カビの発生が少なく(防カビ剤配合)、撥水汚染(しみ出し)が少ないタイプです。                                   |
| シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。 |

シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。

中モジュラス

JSIA F☆☆☆☆

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.