

品番：EA930AN-65

品名：333ml 変成シリコーン(ブラック/10本)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 01:13現在)		
商品入数	10	販売単位	St
カタログページ	1457ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたシリコン系シーリング材の性能等級です。
劣化の少ないほど等級が高くなります。
F☆☆☆☆は最高等級であり、最も優れた性能を示します。

仕様

メーカー	セメダイン	商品名	POSI-IL
用途	内外壁の各種目地のシールなどに	内容量	333ml
カラー	ブラック	標準塗布量	目地巾10mm×深さ10mm:約3m
使用温度範囲	-40~90℃	耐熱温度範囲	-30~90℃(硬化後)
完全硬化時間	24時間	硬化時間	90分(23℃)
可使時間	30分	成分	一成分変成シリコーン系シーリング材
密度	1.39g/cm ³	サイズ	φ51×320mm
重量	520g	入数	10本

耐熱・耐寒・耐候性に優れ、シールした上から塗装ができます。

長期間ヒビ割れしません。

広範囲の下地剤への接着性に優れ、耐久性に優れています。

塩ビ鋼板をはじめ多くの被着体に対して良好な接着性を示します。

カビの発生が少なく(防カビ剤配合)、撥水汚染(しみ出し)が少ないタイプです。

シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。

シリコン系シーリング材は低分子のシリコン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。

中モジュラス

JSIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.