

品番 : EA930TA-50

品名 : 25ml フランジシール剤(アルミフランジ用)



販売価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
カタログ価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/15 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1456ページ		



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	2099616
商品名	518	用途	液状ガスケット
内容量	25ml	適用材質	金属用
色	赤	使用温度範囲	常温
耐熱温度範囲	-55~150°C	保存温度	8~21°C
硬化時間	24時間 ※完全硬化時間とは異なります。	主成分	アクリル樹脂
粘度	ペースト(チキソ)	剪断強度	8.4 ※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値
推奨硬化促進剤	EA933AF-2A-3		

中強度の嫌気性フランジガスケット

0.25mmまでの隙間を埋め、柔軟で耐薬品性のあるシール剤を形成します。

銅含有量の少ないアルミニウムのような低活性材料においても優れた硬化性を示します。

金属接合部で空気が遮断されると硬化し、硬化後も部品は簡単に分解できます。

特に剛性金属表面とフランジの接合部のシーリングに使用します。

ギアボックス、エンジンケース等の剛性フランジ接続部等にFIPGとして一般に使用されます。

アルミフランジに最適で、少量のオイル付着にも対応可能です。

即低圧シールテスト、簡単な自動化可能

カットガスケットの大量在庫が不要

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.