

品番：EA930TC-12

品名：750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)



販売価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
カタログ価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/06 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1485ページ		



■1液ガンタイプ専用ガン



フォーム色:ピンク



### 仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	GSMPJ
シリーズ	インサルパック	商品名	GSメタルプロジャンボ
内容量	750ml	使用温度範囲	5~40℃
フォーム色	ピンク	硬化時間	約2時間
発泡体積	約38L±2L (直径2cmで約130m)	熱伝導率	0.036W/mk
耐熱温度	-40~90℃		

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ。

別売の専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。

微細部から幅広部までさまざまな隙間に充てん可能なスタンダードタイプ

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

#### 【主な使用用途】

断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)

部材間の隙間や貫通部の埋め戻し

サッシ廻りの結露防止

建築金物のシール

【不向きな施工箇所】

大容量の施工  
密閉箇所への充てん  
平面への施工

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.