

品番：EA930TC-17

品名：750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ホワイト)



販売価格	4,840円(税抜)／ 5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜)／ 5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 01:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	エービーシー商会	耐熱温度	-40～+80℃
発泡体積(目安)	38L±2L(直径2cmで約140m)	内容量	750ml
使用温度範囲	-5～35℃	色	白
硬化時間	10分(タックフリー)、 45分(カットフリー)		

F☆☆☆☆取得
ノンフロン
サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に
柔軟性のある弾性ウレタン
ガンはEA930TC-10をご使用ください。
タックフリー:表面が手で触れるようになる状態。
カットフリー:カッターなどで切れるような状態。

代替品

品番	EA930TC-17A
コメント	変更点:パッケージ



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.