

品番：EA930TC-17A

品名：750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ホワイト)



販売価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
カタログ価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1533ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により取付けられたポリウレタンフォームの性能等級です。  
力の強いほど数値が多くなります。  
F☆☆☆☆は最も高い等級です。



#### 仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	ELASF
シリーズ	インサルパック	内容量	750ml
使用温度範囲	-5~35℃	色	白
硬化時間	10分(タックフリー)、 45分(カットフリー)	耐熱温度	-40~+80℃
発泡体積(目安)	38L±2L(直径2cmで約140m)		
F☆☆☆☆取得			
ノンフロン			
サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に			
柔軟性のある弾性ウレタン			
ガンはEA930TC-10をご使用下さい。			
危険物第四類第四石油類			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

