

品番：EA930TC-7

品名：630ml 発泡ウレタンフォーム(高発泡・一液性/クリーム)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,050円(税抜) / 5,555円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,050円(税抜) / 5,555円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/14 01:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1485ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------|--------|------------------|
| メーカー | エービーシー商会 | 型番 | NGSX |
| シリーズ | インサルパック | 商品名 | NEW-GSX |
| 内容量 | 630ml | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| フォーム色 | クリーム | 硬化時間 | 60~120分 (カットタイム) |
| 発泡体積 | 40±2L (直径2cmで約115m) | 熱伝導率 | 0.032W/mk |
| 耐熱温度 | -40~90℃ (硬化後) | 付属品 | 1液用細ノズル(1本) |

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。

従来品より約1.5倍膨らむ高発泡タイプでコストパフォーマンスにすぐれています。

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

【主な使用用途】

断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)

部材間の隙間や貫通部の埋め戻し

サッシ廻りの結露防止

建築金物のシール

【不向きな施工箇所】

大容量の施工

密閉箇所への充てん

平面への施工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.