




品番：EA930TD-1A

品名：780ml 発泡ウレタンフォーム(吹付け/ピンク)



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/04 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1485ページ		



フォーム色:ピンク



仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	ISNF
シリーズ	インサルパック	商品名	スプレーノズルフォーム
内容量	780ml	使用温度範囲	5~35℃
フォーム色	ピンク	発泡体積	40±2L (厚さ15mmで約2.5㎡)
熱伝導率	0.035W/mk	耐熱温度	-30~+80℃
付属品	専用吹付ノズル(1本)		

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ

付属の吹き付けノズルを使用し、小規模の壁面への吹き付けが可能です。
(※天井面や厚吹き、充てん施工はできません。)

逆さにしてご使用ください。

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

【主な使用用途】

壁面の断熱補修

機械吹きしたウレタンの厚さ調整、補修

サッシ廻りの結露防止

押入れのカビ防止

【不向きな施工箇所】
大容量の施工
密閉箇所への充てん

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.