

品番：EA930TE-1A

品名：410ml 発泡ウレタン(一液性/クリーム色)



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/13 01:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1485ページ		



F☆☆☆☆☆は
建築基準法により認められたホムアルデヒド
の含有率です。
この含有率が多いほど放熱が少なくなります。
ただし、含有率が多いほど、使用温度範囲が狭
くなります。

カタログ訂正 25/12/15 発泡量:(誤)約12L/1本 (正)約15L/1本、約3倍に発泡します。(9049 No.57)

仕様

メーカー	セメダイン	型番	SE-118
商品名	ハイSPANフォーム400	用途	サッシ回り、開口部の断熱用
内容量	410ml	フォーム色	クリーム
使用温度範囲	-40~80℃	耐熱温度	-40~80℃
主成分	発泡ウレタン樹脂	密度	0.975g/cm ³
発泡量	約15L/1本	消防法	第4類 引火性液体第4石油類 危険等級III

エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。約3倍に発泡します。

配管部のすき間・断熱・結露防止に最適です。

逆さ吹き可能

硬化時間目安:約60分/20mm厚

JAIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

