品番: EA933A-52

品名:50mlねじロック(NSF/ANSI 61適合/粘度・高強度)



販売価格	3,760円(税抜)/4,136円(税込)				
カタログ価 格	3,760円(税抜)/4,136円(税込)				
在庫数	最新在庫: 63 (2025/12/17 07:35現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1514ページ				

















使いやすいペンタイプです

仕様

商品名	AN301-70	色	緑		
内容量	50ml	脱出トルク	40~50Nm		
接着強度	高	最大隙間	0.15mm		
使用温度範囲	-60~150℃	適応ねじサイズ	M25以下		
硬化時間	5~15分	完全硬化時間	5~10時間		
せん断強度	14~20N/m㎡	保管方法	本品は未開封の状態で、室温で24ヵ 月保管可能。 直射日光を避けて保管してください。 本品のボトル内の空気が本品を液状 に保ちます。		
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品					
粘度	中	NSF規定	様々な製品に対する公衆衛生、安全に 関わる要求事項の規定。 多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。 食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機 械や工場で使用される潤滑剤や接着 剤の安全性を証明する規格です。		
メタアクリル樹脂製で高品質の嫌気性シール剤です。金属に塗布して、空気に触れない状態になると作用します。					

ジョイント部の耐衝撃性や耐振動性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性効果も備えています。

液体時に対象物とのすき間を埋め、漏れや腐食から守ります。

鉄、銅、真鍮、スチールには早く作用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.