品番: EA933A-62

品名:50ml ねじロック(高強度・低粘度)



販売価格	4,560円 (税抜)/ 5,016円(税込)				
カタログ価 格	4,560円(税抜)/5,016円(税込)				
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 20:17現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ					





仕様

商品名	AN306-03	内容量	50ml
使用温度範囲	-60~150℃	色	緑
硬化時間	10~20分	完全硬化時間	2~4時間
せん断強度	15~18N/m㎡	適応ねじサイズ	M12以下
最大隙間	0.1mm	粘度	125mPa·s
脱出トルク	50~60Nm	破壊トルク	25~30Nm
用途	小型モーター/シャフト/ベアリング/ブッシュなどの固定に	保管方法	本品は未開封の状態で、室温で24ヵ 月保管可能。 直射日光を避けて保管してください。 本品のボトル内の空気が本品を液状 に保ちます。

低粘度

高接着

嫌気性接着剤

接合部に期待および液体に対する密封性を発揮し、素材に対して中性で防錆性能に悪影響を与えません。

組立時においても摩擦係数に影響を与えないため、トルクの再調整は不要です。

最良の結果を得るには、部品は油や汚れを取り、きれいにしてください。

未清掃の面(例:出荷状態のネジ)にも使用可能ですが、表面がきれいなほど性能は向上します。	
一般工具で分解可能	
油面への接着性に優れています。	
高い耐剪断性	
ロックタイトNo.603相当品	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.