

品番：EA933AC-1

品名：50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・低粘度)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,030円(税抜) / 4,433円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,030円(税抜) / 4,433円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/17 09:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1469ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                        |       |   |
|--|------------------------|-------|---|
| メーカー   | LOCTITE(ロックタイト)        | 型番    | 630150                                    |
| 商品名  | 221                    | 内容量   | 50ml                                      |
| 色  | 紫                      | 使用温度  | -55~150℃                                  |
| 硬化時間   | 25分<br>※完全硬化時間とは異なります。 | 脱出トルク | 2~8Nm<br>(M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験) |
| 粘度   | 100~150mPa·s           | 重量    | 79g                                       |
| 嫌気性接着剤   |                        |       |   |
| 低粘度、低接着  |                        |       |   |
| 衝撃や振動による小径ねじのゆるみを防ぎながら、室温でねじを変形させずに容易に取り外しができます。 |                        |       |   |
| 小ねじとビスのシールに                                      |                        |       |   |
| スチール、真鍮、ステンレス鋼などすべての M12以下の金属製ファスナーに使用できます。      |                        |       |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.