

品番：EA933AC-10

品名：50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,030円(税抜) / 4,433円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,030円(税抜) / 4,433円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/05/17 07:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1469ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|-------|------------|
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 232085 |
| 商品名 | 290 | 内容量 | 50ml |
| 色 | 緑 | 使用温度 | -55~150℃ |
| 硬化時間 | 25分 ※完全硬化時間とは異なります。 | 粘度 | 20~55mPa・s |
| 脱出トルク | 29Nm (M10鋼ボルト・ナットを使用し、 ISO10964に基づき試験) | 推奨ねじ径 | M12以下 |

嫌気性接着剤

低粘度、中接着

セットスクリューなど、締め付け後の後浸透によるねじのゆるみ止め、溶接部や鋳物ピンホールシールに

M12以下の締め付け後のロックやシールに適します。

低粘度で組み付け後の部品の上に浸透するため、塗布する前に分解する必要がありません。

金属接合部で空気が遮断されることによって硬化し、衝撃や振動によるねじのゆるみやねじ接合部からの漏れを防ぎます。

溶接部や鋳物及び粉末金属部品の封孔にも使用できます。

代替品



品番 EA933A-32
コメント 50ml 低粘度・中接着 10-20分

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.