

品番：EA933AC-13

品名：50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,030円(税抜) / 4,433円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,030円(税抜) / 4,433円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/05/17 09:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1469ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|------|--------------|
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 1307415 |
| 商品名 | 263 | 内容量 | 50ml |
| 色 | 赤 | 使用温度 | -55~180℃ |
| 硬化時間 | 10分 ※完全硬化時間とは異なります。 | 粘度 | 400~600mPa·s |
| 脱出トルク | 33Nm (M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験) | 重量 | 78g |

嫌気性接着剤

中粘度、高接着

永久固定タイプ

ねじ部品の永久固定やシール用に

活性金属(真鍮、銅など)だけでなく、ステンレスやメッキ表面のような不活性な被着体にも使用できます。

金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動によるゆるみや漏れを防止します。

高い耐熱性と油面接着性を有するため、切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の若干の付着に対して適用可能です。

モーターハウジングのスタッドボルトのように高強度が要求される用途に最適です。

加熱することで取り外し可能です。

代替品



品番 EA933A-52

コメント 50ml 中粘度・高接着 5-15分

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.