

品番 : EA933AC-16

品名 : 30g ねじゆるみ止め剤(中強度・超高温用)



販売価格	7,860円(税抜) / 8,646円(税込)		
カタログ価格	7,860円(税抜) / 8,646円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/15 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1469ページ		



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	1134601
商品名	2422	用途	金属用ねじゆるみ止め
内容量	30g	色	青
使用温度範囲	常温	硬化時間	24時間
完全硬化時間	72時間	耐熱温度範囲	-55~350°C
分離強度	15.5Nm	粘度	35000~80000mPa·s
脱出トルク	1.2Nm ※3/8"鋼ボルト・ナットを使用し、 ISO 10964(締め付けトルク5N·m)に基づき試験した代表値	主成分	合成樹脂
推奨硬化促進剤	EA933AF-2A-3		

嫌気性、中強度 耐熱用途

標準的な手工具での通常の分解を必要とするねじファスナーのロックとシール用に設計されています。

密着した金属表面間の空気がない状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。

ステンレス鋼やメッキ面などの活性の低い基材での使用に適しています。

非常に高い耐熱性が要求される用途にも特に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.