品番: EA933AC-17

品名:30g ねじゆるみ止め剤(高強度・超高温用)



販売価格	8,470円(税抜) / 9,317円(税込)				
カタログ価格	8,470円(税抜)/9,317円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/17 04:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	1138282
商品名	2620	用途	金属用ねじゆるみ止め 高強度
内容量	30g	色	赤
使用温度範囲	常温	耐熱温度範囲	-55~350°C
硬化時間	24時間	完全硬化時間	72時間
分離強度	27.9Nm	粘度	20000~70000mPa·s
脱出トルク	0.9Nm ※3/8¥"鋼ボルト・ナットを使用し、 ISO 10964(締め付けトルク5N・m)に 基づき試験した代表値	主成分	合成樹脂
推奨硬化促進剤	EA933AF-2A·-3		

嫌気性(チキソ)、中~高強度

ねじ込み締結部のゆるみ止めおよびシーリング用に開発されました。

密着した金属の表面間で空気が遮断された状況になると硬化し、衝撃や振動によるゆるみや漏れを防止します。

極度の高温への耐性が必要な用途に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.