品番：EA933AD-2

品名：50ml はめ合用接着剤(高強度･低粘度)

販売価格	5,010円（税抜）／ 5,511円（税込）			
カタログ価格	5,010円（税抜）／5,511円(税込)			
在庫数	最新在庫：6　（2025/09/05 01:06現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1514ページ			

仕様

メーカー	LOCTITE（ロックタイト）	型番	231099
商品名	603	内容量	50ml
使用温度	−55～150℃	色	緑
硬化時間	10分	用途	小型モーター/シャフトベアリングなどの固定に
せん断強度	26.0N/㎟	ギャップ充填	0.15mm
粘度	125.0mPa･s		
低粘度			
高接着			
嫌気性接着剤			
ローラベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等用			
油面への接着性に優れています。			
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。			
小型モーターのローター/シャフト、ベアリングなどの固定に適します。			
すき間の完全充填によってフレッティング･コロージョン(接触2面間に微小な相対運動が周期的に繰り返されるときに生じる表面損傷)の発生を防ぎます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.