

品番：EA933AD-3

品名：50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/17 09:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1468ページ		



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	235288
商品名	620	用途	高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定用
内容量	50ml	色	緑
使用温度	-55~230℃	硬化時間	60分 ※完全硬化時間とは異なります。
せん断強度	26.0N/m ²	ギャップ充填	0.15~0.25mm
粘度	8000mPa·s		

嫌気性接着剤

低粘度、高接着

耐熱性に優れており、230℃までの耐熱性が必要な用途に適しています。

金属接合部で空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるゆるみや接合部からの漏れを防ぎます。

オートマチックトランスミッションのベアリングや、ポンプハウジングへのスリーブ固定、またラジエーター組み立てに使用される位置決めピン固定などに使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

