

品番 : EA933AD-4A

品名 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・中粘度)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/15 12:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1468ページ		



カタログ訂正

25/12/02 硬化時間の訂正。誤:4時間、正:10分(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	1800356
商品名	638	用途	モーターのシャフト/ローター、ギア、ブーリースリーブ、ブッシュの隙間の永久固定用
内容量	50ml	色	緑
使用温度範囲	60°C程度	耐熱温度範囲	-55~180°C
硬化時間	10分 ※完全硬化時間とは異なります。	実用硬化時間	約4時間
完全硬化時間	24時間	推奨隙間	0.25mm以下
せん断強度	鋼:31.0N/mm ² (4500.0 psi)	粘度	2500mPa.s

嫌気性接着剤

中粘度、高接着

最高強度品

分解を必要としないはめ合い部分に最適

特に接着隙間が0.25mm程度あるような円筒形取付部品の接着用に設計されています。

金属接合部で空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。

高い耐熱性と耐油性および油面接着性に優れます。

活性金属(軟鋼など)だけでなくステンレスやメッキ面にも安定した硬化性能を示します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.