

品番 : EA933AD-7

品名 : 50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/15 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1468ページ		



カタログ訂正

25/12/02 硬化時間の訂正。誤:40分、正:20分(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	387885
商品名	641	用途	ハウジング・ペアリング・シャフトの固定に
内容量	50ml	色	黄
使用温度	-55~150°C	硬化時間	20分 ※完全硬化時間とは異なります。
せん断強度	12.0N/mm²	ギャップ充填	0.15mm
粘度	600mPa·s		

嫌気性接着剤

中粘度、中接着

メンテナンス等で分解が必要となる箇所用

金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。

金属はめ合い部品のフレッティング・コロージョン(接触2面間に微小な相対運動が周期的に繰り返されるときに生じる表面損傷)の防止に

中接着タイプで取り外しが容易です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.