品番: EA933AD-8

品名:50ml はめ合用接着剤(耐熱用)



販売価格	5,010円(税抜) / 5,511円(税込)				
カタログ価 格	5,010円(税抜)/5,511円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/16 22:40現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ					







カタログ訂正

25/12/02 硬化時間の訂正。誤:24時間、正:10分(9025 No.57)

仕様

メーカー	LOCTITE (ロックタイト)	型番	847565			
商品名	649	用途	はめ合い用			
内容量	50ml	色	緑			
使用温度範囲	常温	耐熱温度範囲	-55~175℃			
硬化時間	10分 ※完全硬化時間とは異なります。	粘度	400~600mPa·s			
剪断強度	≧15 ※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123 に基づき試験した代表値	主成分	アクリル樹脂			
適用材質	金属部品	推奨硬化促進剤	EA933AF-2A·-3			

低粘度の嫌気性接着剤

はめ合い用高強度耐熱品です。

低臭気タイプ

耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。

アクリル酸を含有せず、金属接合部で空気が遮断されると硬化します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.