

品番：EA933AS-10

品名：50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)



販売価格	2,080円(税抜)／2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜)／2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/14 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1515ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	TL71J50ML
内容量	50ml	使用温度範囲	−54～150℃
液色	赤	硬化時間	15分
粘度	400～600mPa・s	比重	1.1
推奨ねじ径	M25以下	脱出トルク	27Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)
破壊トルク	33Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)		
低粘度			
高接着			
嫌気性接着剤			
永久固定タイプ			
小径ねじのゆるみ止め、シールに			
振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。			
穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。			

ロックワッシャーなどのロック部品が不要になります。

オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。

ねじや部品を固定し、衝撃、振動、熱膨張および熱収縮による緩みを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.