

品番：EA933AS-7

品名：10ml ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)



販売価格	790円(税抜)／ 869円(税込)		
カタログ価格	790円(税抜)／869円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 （2025/05/02 08:56現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1515ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	TL43J10ML
内容量	10ml	使用温度範囲	－54～150℃
液色	青	硬化時間	15分以下
粘度	1300～3000mPa・s	比重	1.1
推奨ねじ径	M20以下	脱出トルク	7Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)
破壊トルク	16Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)		
高粘度			
中接着			
嫌気性接着剤			
取り外し可能			
大型のねじ(M20以下推奨)のゆるみ止めに			
振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。			
穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。			

ロックワッシャーなどのロック部品が不要になります。

オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。

ねじや部品を固定し、衝撃、振動、熱膨張および熱収縮による緩みを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.