

品番：EA934-1

品名：200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)



販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/22 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	1473ページ		



仕様

メーカー	スリーボンド	型番	2081D
内容量	本剤:100g 硬化剤:100g	使用温度範囲	-40~200℃
色	本剤:淡黄白色~桜色 硬化剤:黄褐色透明	可使時間	60分(25℃)
硬化時間	24時間(25℃) 1時間(60℃)	完全硬化時間	-
主成分	本剤:エポキシ樹脂 硬化剤:変性ポリアミドアミン三級アミン	用途	自動車・車輛・船舶関係、釣具・傘・レインコートなど、雨樋・パイプなどの修理・接着、塩ビケーブル・リード線のシールに
適用材質	硬質・軟質塩ビ、CR・EPDM等のゴム、各種金属、コンクリートなど	粘度	本剤:11Pa・s 硬化剤:10Pa・s
比重	本剤:1.16 硬化剤:0.98	主な市場	輸送市場 工材公共市場

2液混合タイプ

可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない)

本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。

強力な接着力を持っています。

強度の立ち上がりが早く、常温(25D°C)12時間後には実用強度に到達します。

無溶剤ですので、被着体を傷つけることはありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.