

品番：EA934-2

品名：200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)



販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 23:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1474ページ		



#### 仕様

メーカー	スリーボンド	型番	2086M
内容量	本剤:100g 硬化剤:100g	使用温度範囲	-40~200℃
色	淡黄色	可使時間	5分(25℃)
硬化時間	5分(25℃)	完全硬化時間	-
主成分	本剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール	用途	多用途
適用材質	各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなど	粘度	本剤:13.0Pa・s 硬化剤:10Pa・s
比重	本剤:1.17 硬化剤:1.15		

2液混合タイプ

低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)

強力な接着力を持っています。

低温硬化性に優れています。

低粘度、無着色タイプなので接着部が目立ちません。

本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し、混合する目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。

ISO 10993(生物化学的安全性評価)準拠品

※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂等には接着しません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.