

品番：EA934-3

品名：200g エポキシ接着剤(高せん断接着)



販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/12 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1518ページ		



仕様

メーカー	スリーボンド	型番	2082C
内容量	本剤:110g 硬化剤:90g	使用温度範囲	-40~200℃
色	本剤:白 硬化剤:黄褐色透明	可使時間	70分(25℃)
硬化時間	24時間(25℃) 1時間(60℃)	完全硬化時間	-
主成分	本剤:エポキシ樹脂 硬化剤:変性ポリアミドアミン	用途	自動車・車両・船舶関係の修理・接着、 電気・電子部品の接着、精密機器・工 芸品などの組立に
適用材質	金属、プラスチック	粘度	本剤:15Pa・s 硬化剤:16Pa・s
比重	本剤:1.19 硬化剤:0.98		

2液混合タイプ

常温硬化型二液性エポキシ樹脂

可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。

各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。

強力な接着力をもっています。(24.5MPa(250kgf/cm)以上)

強度の立ち上がりが高く、常温(25℃)24時間後には最高強度の約90%に到達します。

本剤と硬化剤は目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。

ゴム粒子を分散しており強靱な硬化物を形成します。

安定した高接着性を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.