



品番：EA934AA-3A


品名：75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)



販売価格	9,750円(税抜) / 10,725円(税込)		
カタログ価格	9,750円(税抜) / 10,725円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/19 13:30現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1447ページ		



品名	EA934AA-3A	規格	75mmx3.0m
メーカー	スリーバンド	型番	4550D
材質	ガラス繊維	用途	配管の水漏れ、円柱物などへの巻き付け補強等に
引張強度	68N/10mm	硬化時間	約20分(24℃)(速硬化性)



仕様

メーカー	スリーバンド	型番	4550D
サイズ	75mm×1mm×3.0m	ゴムテープ	30(W)mm×2m
材質	基材:ガラス繊維	用途	配管の水漏れ、円柱物などへの巻き付け補強等に
引張強度	68N/10mm	硬化時間	約20分(24℃)(速硬化性)

ウレタン補修テープとゴムテープのセット品

60℃以上使用不可

水分によって速硬化(24℃にて約20分)しますので、作業が簡単で安全です。

基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープですので、巻き付けが容易です。

ゴムテープの使用により、水・空気・窒素が噴出したままでも仮止めできます。

ゴムテープに同梱されている水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで、上水の漏れにも対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.