

品番：EA934AA-6

品名：100g 水中硬化型接着剤



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/05/16 04:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1522ページ		



カタログ訂正 25/01/29 硬化時間…(誤)5~12時間→(正)12時間、可使時間…(誤)30~50分→(正)30分(No.56 1205)

仕様

メーカー	コニシ	型番	#16456
商品名	水中ボンド	内容量	100g(主剤:50g、硬化剤:50g)
使用温度範囲	10~35℃	色	白色
可使時間	30分(20℃)	硬化時間	12時間(20℃)
完全硬化時間	7日(20℃)	主成分	エポキシ樹脂
用途	金属製排水管の水漏れ補修、洗面所・浴室・流し台用タイルの接着・目地埋めなど	適用材質	金属、コンクリート、レンガ、タイル、木など
接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム	混合比	1:1
使用方法	等量取り出し、充分混合して、よく押し付けて貼る。		
パテ状			
2液混合タイプ			
手袋、竹べら付			

大気中はもちろん、湿潤面、水中でも硬化

※生き物(魚など)に影響があるので、飼育用の池や水槽には使用しないでください。

※飲料水関連の補修には使用しないでください。

※硬化するまで時間がかかるため、水のわき出している箇所には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.