

品番：EA934AA-6

品名：100g 水中硬化型接着剤



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/31 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1473ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#16456
商品名	水中ボンド	内容量	100g (主剤:50g、硬化剤:50g)
色	白色	可使時間	30分(20℃)
硬化時間	12時間(20℃)	完全硬化時間	7日(20℃)
使用温度範囲	10~35℃	成分	主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリアミドアミン
混合比	1:1		

大気中はもちろん、湿潤面、水中でも硬化する強力充てん接着剤

2液混合タイプ

垂直面でもたれにくいパテ状

手袋、ヘラ付

【主な使用用途】

- ・金属製排水管の水漏れ補修
- ・洗面所、浴室、流し台用タイルの接着、目地埋め
- ・金属、コンクリート、レンガ、タイル、木の充てん接着

※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。

<使用法>

最初に接着面のゴミ・錆・油・水垢などの汚れをキレイに取り除く。

1. 付属の手袋を着用し、主剤と硬化剤から等量（容積比）ずつ、必要量をヘラで取り出す。
 2. 手袋の手の平から指先を水でたっぷり濡らし、色が均一になるまでよく手で練り合わせる。
 3. 約30分以内／20℃に充てん接着する。
 4. 充てん後、表面は水をつけた手袋の指先やヘラでならす。
 5. 12時間／20℃でほぼ硬化し、約7日／20℃で最終硬化する。
- ※湿潤面や水中で施工する場合には、混練物をよく押し付け、水を押し出すようにして充てんする。
※冬期など気温の低いときは、硬化は遅くなります。
※混練物は30分以内/20℃に使い切る。
※水で濡らしながら作業する場合、水分が多すぎると接着不良を起こすので注意する。

※生き物(魚など)に影響があるので、飼育用の池や水槽には使用しないでください。

※飲料水関連の補修には使用しないでください。

※硬化するまで時間がかかるため、水のわき出している箇所には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.