

品番：EA934AS-26A

品名：80g FRP用補修パテ



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ソフト99コーポレーション(SOFT99)	型番	09229
内容量	80g	使用温度範囲	10℃~30℃
カラー	オリーブ色	硬化時間	約1時間(20℃)
可使時間	約10分(20℃)	乾燥時間	1時間(20℃)
重量	130g	材質	合成樹脂・カーボン繊維 他
成分	ポリエステルパテ	耐熱温度	90~100℃
セット内容/付属品	主剤・硬化剤・かき混ぜ棒・ヘラ・サンドペーパー	サイズ	130×40×200mm

全塗装色対応

カーボン繊維配合パテ

FRPパーツのヒビ割れ、穴埋め、自動車ボディの凹み補修

曲げや振動に強く、サイドシル・ドア部分の補修に適しています。

研磨用ペーパーが付属しています。補修部分の錆とりや、補修後表面の磨き用に。(＃150、＃320、＃600が各1枚)

カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐震動性に優れるポリエステルパテ

注意

低温時は、硬化時間が遅くなる。

なお、5℃以下の温度では、ほとんど硬化しない為使用しない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.