

品番：EA934BD-21

品名：50ml ウレタン接着剤(1分型/速乾・万能/黒色)



販売価格	3,420円(税抜)／3,762円(税込)		
カタログ価格	3,420円(税抜)／3,762円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1519ページ		



仕様

商品名	メグミックス	用途	ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、パネル等の接着・補修に
内容量	50ml	色	黒
作業時間	1分(23℃)	研削時間	15分
完全硬化時間	60分(23℃)	使用温度範囲	10～40℃
耐熱温度範囲	80℃まで		
2液型ウレタン接着剤			
第4類第4石油類非水溶性			
速乾タイプで肉盛り、研削可能			
充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。			
専用の充填ガン(EA934BD-31)とミキシングノズル(EA934BD-38)をご使用ください。			
※専用ガンにセットしてキャップを外し空うちをして、主剤と硬化剤が同量出ているか確認してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

