

品番：EA934DF-1A

品名：450gセット 金属用緊急補修パテ(速硬化)



販売価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫：7（2025/04/30 13:20現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1526ページ		



カタログ訂正

25/04/03 日本水道協会・水道用規格適合品ではありません。(No.56 1205)

仕様

メーカー	Devcon (デブコン)	型番	DV10240
内容量	450gセット	耐熱温度	90℃
色	灰	可使時間	3～5分(25℃)
硬化時間	1時間(25℃)	用途	パイプライン、タンクの緊急補修 加工中の鋳物の巣埋め 滲み～滴下状態の水漏れ補修 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等
適用材質	金属全般、コンクリート、木材、石材 (プラスチック、メッキ処理金属は注意が必要です。)		
パテ状			
パイプライン、タンクや金属設備機器の穴埋め等に適しており、速硬化性で緊急箇所の補修に最適			
－18℃という低温化でも硬化するため、寒冷地や冬期での補修も可能			
EA934DF-2Bの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ			
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化			

異種金属の補修や接着を行っても電蝕を起こさない

代替品



品番 EA934WC-3

コメント 500g 鉄 補修パテ(速硬・5分型)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.