

品番 : EA934DG-5

品名 : 500gセット 耐熱・補修パテ



販売価格	42,500円(税抜)／46,750円(税込)		
カタログ価格	42,500円(税抜)／46,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1526ページ		



仕様

メーカー	Devcon(デブコン)	型番	DV16300
内容量	500gセット	使用温度範囲	150~160°C
色	濃灰色	硬化時間	16時間(25°C)
可使時間	30分(25°C)	耐熱温度	250°C

第4類 第3石油類 非水溶性

溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適

熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など通常の補修では難しい熱の掛かる箇所の補修に適しています。

付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサークルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。

金属に対して、強力な接着力。

垂直面に塗っても垂れ落ちない。

耐水・耐油性に優れている。

各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り、スチーム配管、タンクの防蝕補修等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

