

品番：EA934DM-11

品名：50ml エポキシ接着剤(仮止め用)



販売価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
カタログ価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 08:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正 24/12/24 EA934DM-100のミキシングノズルは使用できません。(No.55,56 1205)

とにかく速く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮止めに最適です

仕様

メーカー	Devcon (デブコン)	型番	DV14277
内容量	50ml	色	淡黄色
耐熱温度	90℃	可使用時間	30~42秒(25℃)
硬化時間	45分(25℃)	用途	低圧の油漏れの仮止め、金属・コンクリート素材の接着
適用材質	金属全般、コンクリート、木材、石材 (プラスチック、メッキ処理金属は注意を要します。)		

超々速硬化タイプ
高粘度液状
電気絶縁性が良い
EA934WF-50、EA934DM-98・-99を併用して下さい。

代替品

--



品番 EA934WD-50B
コメント 5分型エポキシ接着剤

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.