品番: EA934DM-15

品名:50ml エポキシ接着剤(5分型)



販売価格	4,710円 (税抜)/ 5,181円(税込)					
カタログ価格	4,710円(税抜)/5,181円(税込)					
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/22 13:33現在)					
商品入数	1	販売単位	St			
カタログページ	1517ページ					









金属、セラミック、コンクリートなど固い材質の接着に適しています 接着力が強く、高透明で強度なコーティングを形成します

仕様

メーカー	Devcon(デブコン)	型番	DV14270
内容量	50ml	色	透明
耐熱温度	90℃	可使時間	3~6分(25℃)
硬化時間	45分(25℃)	主成分	エポキシ樹脂
用途	緊急の接着、電子材料及び部品のポッティング・封止、ほこり・汚れ・その他異物に対するシーリング	適用材質	金属全般、コンクリート、木材、石材 プラスチック、メッキ処理金属は注意を 要します。

ガンタイプ

液状

2液混合型

高透明性

計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。

速硬化型2液エポキシ系接着剤です。

垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。

約6ミリまでの隙間充填ができます。	
電気絶縁性が良い	
耐油性に優れています。	

EA934WF-50、EA934DM-98~-100を併用して下さい。(別売)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.