

品番：EA934DS-2

品名：10.8kgセット セラミック補修・パテ(耐熱・耐摩耗)



販売価格	343,000円(税抜)／ 377,300円(税込)			
カタログ価格	343,000円(税抜)／377,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/31 09:23現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	Devcon (デブコン)	型番	DV11483
内容量	10.8kgセット	耐熱温度	230℃
色	薄灰色	硬化時間	24時間(25℃)
可使時間	120分(25℃)	材質	エポキシ樹脂
圧縮強度	88～98MPa	引張強度	25～34MPa
耐熱性を要する摩耗環境に最適			
優れた圧縮強さを有してる。			
垂直面に塗っても垂れない			
常温硬化可能			
エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮			
耐熱性があり、高温で激しい粉体摩耗の起こる箇所の補修に最適。			