

品番：EA934DS-5

品名：900gセット セラミック補修剤(防触・耐摩耗)



販売価格	73,200円(税抜)／ 80,520円(税込)			
カタログ価格	73,200円(税抜)／80,520円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/11/22 11:38現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1526ページ			



仕様

メーカー	Devcon (デブコン)	型番	DV11765
内容量	900g	使用温度範囲	常温～180℃
色	青	可使時間	40分(25℃)
硬化時間	24時間(25℃)	耐熱温度	180℃
刷毛塗りが可能で耐熱性に優れています。			
熱交換機、チューブシートや水循環装置の再生、防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適しています。			
刷毛付き			
食品衛生法(第370号)適合			