

品番：EA934HC-2

品名：29.6ml 2液性エポキシ補修材



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/05/02 18:36現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1478ページ		



仕様

メーカー	ユニテック (UNITEC)	商品名	レッドエポキシ
用途	金属、樹脂などの接着補修に	内容量	主剤14.8ml 硬化剤14.8ml
使用温度範囲	-40～176℃(連続使用:148℃)	硬化時間	約20分(ホットエアガン使用)
可使時間	混ぜ合わせてから約1時間	色	金

アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。

高耐圧(210kg/cm²)

修理部や密閉部は長期に持続します。

耐薬品にも優れています。

(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)

主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用

ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。

金色に変化すると硬化完了です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

